

CAPITOLATO TECNICO

Specifiche tecniche LOTTO 1:

Carrozzina articolata ad auto spinta con braccioli allargabili con imbottiture anatomiche. Realizzata per un utilizzo intensivo ospedaliero.

Schienale regolabile e ribaltabile

Appoggia gambe anatomici integrali, girevoli e regolabili.

Pedane regolabili ed estraibili

Fianchi estraibili Fianchetti para vesti Gomme soft

Disponibile con o senza WC con tappo di chiusura senza variazione di prezzo Modello con scritta personalizzata posta sul posteriore dello schienale **ASL Pescara**

Caratteristiche tecniche Imbottiture in poliuretano espanso a base poliestere atossico, fisiologicamente innocuo. Rivestimenti autoestinguenti secondo norme Fiat e ISO. Regolazione appoggia gambe a molla, cremagliera o pistoncini a gas. Pedane con speciale sagomatura arrotondata antiurto. Guide vaschetta in nylon e protezione sul telaio contro l'usura causata dalle urine. Sedili con legno antisfondamento multistrato (spessore 12-15 mm.). Ruote anteriori e posteriori con doppi cuscini a sfera. Ruote grandi integrali a 12 razze, indistruttibili e prive di manutenzione.

comfort: Imbottiture ad alta densità anti schiacciamento (40-60 gr/litro), stampati e fustellati secondo specifiche Surace.

Regolazione della larghezza della seduta. Cuscini appoggia gambe anatomici integrali girevoli lateralmente con contro scocca in ABS. Schienali a regolazione continua dell'inclinazione con speciale sistema di ribaltamento rapido originale Surace. Fianchetti para vesti integrali in nylon disegno Surace. Finiture curate in ogni dettaglio con componenti in nylon e ABS (retro schienale, retro braccioli, retro cuscino appoggia gambe). WC igienizzabile.

Ruote diametro posteriore 60 cm circa, diametro anteriore 20cm circa

Seduta cm 42-45,5 circa

Larghezza massima carrozzella 65,5 cm

Portata max carrozzella: 130Kg

Specifiche tecniche LOTTO 2:

Carrozzina articolata per il trasporto pazienti con braccioli allargabili con imbottiture anatomiche. Realizzata per un utilizzo intensivo ospedaliero.

Schienale regolabile e ribaltabile

Appoggia gambe anatomici integrali, girevoli e regolabili.

Pedane regolabili ed estraibili

Fianchi estraibili Fianchetti para vesti Gomme soft

Disponibile con o senza WC con tappo di chiusura senza variazione di prezzo Modello con scritta personalizzata posta sul posteriore dello schienale **ASL Pescara**

Caratteristiche tecniche Imbottiture in poliuretano espanso a base poliestere atossico, fisiologicamente innocuo. Rivestimenti autoestinguenti secondo norme Fiat e ISO. Regolazione appoggia gambe a molla, cremagliera o pistoncini a gas. Pedane con speciale sagomatura arrotondata antiurto. Guide vaschetta in nylon e protezione sul telaio contro l'usura causata dalle urine. Sedili con legno antisfondamento multistrato (spessore 12-15 mm.). Ruote anteriori e posteriori con doppi cuscini a sfera. Ruote grandi integrali a 12 razze, indistruttibili e prive di manutenzione.

comfort: Imbottiture ad alta densità anti schiacciamento (40-60 gr/litro), stampati e fustellati secondo specifiche Surace.

Regolazione della larghezza della seduta. Cuscini appoggia gambe anatomici integrali girevoli lateralmente con contro scocca in ABS. Schienali a regolazione continua dell'inclinazione con speciale sistema di ribaltamento rapido originale Surace. Fianchetti para vesti integrali in nylon disegno Surace. Finiture curate in ogni dettaglio con componenti in nylon e ABS (retro schienale, retro braccioli, retro cuscino appoggia gambe). WC igienizzabile.

Ruote diametro posteriore 30 cm circa, diametro anteriore 18 cm circa

Seduta cm 42-45,5 circa

Larghezza massima carrozzella 60 cm

Portata max carrozzella: 130Kg

▪ **CAMPIONATURA / VISIONE**

La campionatura e/o la visione dei beni offerti sarà richiesta dall'Ente appaltante solo se ritenuta necessaria ai fini della valutazione tecnica. La comunicazione della data in cui verrà effettuata la prova funzionale sarà inviata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'esecuzione della prova stessa. Ogni eventuale spesa per la fornitura e per il ritiro della campionatura e/o per un eventuale sopralluogo presso la ditta o altrove sono a totale carico della ditta offerente. In caso di visione/prova presso l'Azienda Sanitaria, la Ditta partecipante si assumerà tutte le responsabilità per le conseguenze di eventuali danni all'apparecchiatura, e/o ad altre apparecchiature, e/o a persone, che dovessero verificarsi durante la visione a causa dell'apparecchiatura stessa, anche a seguito di un suo eventuale uso improprio; l'Azienda sanitaria sarà pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità in merito. A tale proposito, prima dell'inizio della prova (visione) verrà richiesto alla Ditta partecipante formale dichiarazione in tal senso, mediante compilazione da parte del rappresentante presente, di relativo modulo predisposto all'uopo, che sarà poi conservato agli atti dell'Azienda sanitaria.

▪ **CONDIZIONI DI FORNITURA**

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nel capitolato, nell'offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Nell'importo, negli obblighi e nelle condizioni di fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

- imballo, trasporto e facchinaggio, presso la struttura sanitaria interessata;
- consegna al piano, salvo non venga richiesta in ordine la consegna in magazzino, rimozione e smaltimento di tutti gli imballi, montaggio e installazione. L'attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiate dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale.
- installazione e protezione degli apparecchi e di tutte le loro parti, in modo da prevenire manomissioni o danni da maneggiamento;
- Verifica ed eventuale personalizzazione dei cestelli alle dotazioni di Reparto;
- Allacciamento dell'apparecchiatura a partire dalle predisposizioni impiantistiche presenti;
- ogni eventuale altro accessorio/materiale di consumo necessario al funzionamento e collaudo;
- il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori.
- Installazione, prove di funzionalità e collaudo secondo le modalità meglio descritte nel successivo art. 4.
- Formazione del personale sanitario e tecnico.

Al momento del collaudo, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire:

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per ogni apparecchio presente nell'allestimento:
- la classificazione in base al D. L.vo 46/97, se applicabile
- la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo la normative CEI in vigore
- le norme CEI cui l'apparecchiatura è conforme
- certificato di taratura (per apparecchi di misura),
- dichiarazione in merito alla presenza oppure all'assenza di lattice naturale (latex) nel prodotto in consegna.
- Manuali d'uso in lingua italiana
- Manuali di service completi di schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc.. preferibilmente in forma elettronica (formato pdf),

- Protocollo di manutenzione preventiva specifico per l'apparecchiatura offerta
- Elenco completo di codici delle parti di ricambio e/o accessori relativi all'apparecchiatura offerta.

▪ **MODALITÀ DI CONSEGNA E COLLAUDO**

La responsabilità della gestione del contratto sarà affidata ai soggetti delle strutture Sanitarie interessate alla fornitura, che saranno individuati successivamente all'aggiudicazione, almeno con gli specifici ordini di consegna.

La fornitura deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione dell'ordine relativo, salvo diverso termine convenuto con il RUP aziendale, previa comunicazione da inviare almeno tre giorni prima via FAX o per telefono ai numeri che verranno comunicati, allo scopo di concordare anche le modalità di collaudo, il quale dovrà essere tempestivamente effettuato presso la sede di destinazione indicata nell'ordine.

Su richiesta dell'utilizzatore, la ditta dovrà effettuare, senza alcuna spesa aggiuntiva, il collaudo funzionale direttamente in reparto, comprensivo del corso di formazione per gli utilizzatori.

Per l'esito positivo del collaudo delle attrezzature, e la conseguente liquidazione della fattura, saranno considerati necessari i seguenti documenti e/o verifiche:

- Esito positivo delle verifiche di sicurezza elettrica
- Esito positivo del collaudo funzionale controfirmato dagli utilizzatori sui moduli interni dell'Azienda Sanitaria, completo di copia del verbale di collaudo effettuato dalla ditta nei casi in cui il collaudo sia stato effettuato in collaborazione con i tecnici della ditta stessa su richiesta degli utilizzatori, anch'esso controfirmato da questi ultimi.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze, anche se tolti dal loro imballaggio originario, dovranno essere ritirati e sostituiti entro congruo termine di tempo, a totale carico del fornitore.

Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell'eventuale consegna e installazione, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da parte dell'Azienda acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui questa ultima sia responsabile.

▪ **GARANZIA FULL RISK**

Per la durata di mesi 36, a far data dall'esito positivo del collaudo, il Fornitore garantisce l'Azienda

Sanitaria acquirente contro i vizi e i difetti che dovessero verificarsi. In tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, a proprio carico oneri e spese:

- interventi illimitati di manutenzione correttiva (che comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori delle apparecchiature a seguito di guasti che ne pregiudichino il corretto funzionamento), nonché tutte quelle prove, riparazioni e sostituzioni di parti difettose,
- tutte le verifiche e manutenzioni preventive periodiche previste per le apparecchiature in questione nei manuali d'uso e/o service, le tarature e tutte le prestazioni conseguenti per ripristinare la funzionalità senza che nulla sia dovuto per parti di ricambio, mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere.
- la manutenzione preventiva programmata prevista dai manuali di servizio dei produttori delle Apparecchiature, nonché le verifiche funzionali, comprensive del relativo materiali di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità;

le verifiche di sicurezza elettrica da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno 1 volta l'anno, e gli eventuali interventi di rimessa a norma. Il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva dovrà essere concordato per iscritto con il reparto utilizzatore.